

BeMicron®

 **Schnell und intuitiv**

In 30 Sekunden angezogen,
ohne das Äußere der
Overalls zu berühren

 **Vollkommene
Sicherheit**

Ausschluss jeden Risikos
der Kontamination
im Zuge des
Ankleideverfahrens

 **Ökonomisch**

Kosteneinsparung
durch Steigerung von
Produktivität und Qualität



**BeMicron GMP
Performance**

**BeMicron GMP
Comfort**

BeMicron® GMP

Aseptischer Overall mit Haube und integrierter Maske
Zwei Modelle zur Auswahl

 30 sec

ESD

Grades **A,B,C**

ISO **3 → 7**

**Der Overall BeMicron GMP ist für praktisch alle
Reinraumklassen einsetzbar.**

Hergestellt aus einem Gewebe, das aufgrund seiner Qualität, seiner Leistungsmerkmale und seiner langfristigen Zuverlässigkeit sorgfältig ausgewählt wurde. Er zeichnet sich durch seine hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit aus und schützt vor Kontamination. Er stellt eine vorne wie hinten perfekt glatte technische Filterbarriere gegen Kontamination durch den Menschen dar.

Dank des falt- und Ankleideverfahrens von BeMicron® laufen die entsprechenden Handgriffe des Trägers quasi automatisch ab – fehlerfrei und ohne Berührung der Außenseite.

Das Ankleideverfahren



①

Entnahme aus
der Verpackung



②

Weiß = links
Rot = rechts



③

Aankleedgemak



④

Einfach
anzupassen



⑤

Einfacher
Reißverschluss

30 sec

BeMicron®

Reinvents the cleanroom
coverall and laundry

ITECH INCUBATOR
RUE AUGUSTE PICCARD, 48
6041 CHARLEROI, BELGIUM

TEL : +32(0)69 77 16 25
FAX : +32(0)69 77 57 70

INFO@BEMICRON.COM
www.bemicron.com

BeMicron®



Schnell und intuitiv

In 30 Sekunden angezogen, ohne das Äußere der Overalls zu berühren



Vollkommene Sicherheit

Ausschluss jeden Risikos der Kontamination im Zuge des Ankleideverfahrens



Ökonomisch

Kosteneinsparung durch Steigerung von Produktivität und Qualität

BeMicron® GMP



Eine Haube, die sich problemlos anpassen lässt

Die Haube kann sowohl vertikal als auch horizontal mit Druckknöpfen angepasst werden und bedeckt den ganzen Kopf. So ist ein perfekter Schutz bei optimalem Tragekomfort gewährleistet.



Der Kragen - Option Leistung

Die Haube mit integrierter Maske bedeckt die Nase vollständig, während das sanfte und leichte Gewebe auf der Innenseite höchsten Tragekomfort bei herausragender bakterieller Filtrationsleistung gewährleistet.



Der Kragen - Option Komfort

Haube mit Chemstat-Maske, komfortabel, filtrierend und dabei atmungsaktiv; bedeckt die Nase vollständig. Der Chemstat-Teil der Haube, der die Maske bildet, ist genäht und abnehmbar an die Haube angebracht, was ein einfaches Wechseln ermöglicht und den zeitlichen Aufwand für die Pflege der Schutzkleidung gering hält.



Effiziente und robuste Gummizüge

Die Ärmel können mit Gummizügen oder Druckknöpfen verschlossen werden. Beide Lösungen bieten Ihnen die Option, die Ärmel mit Handschuhen komplett dicht zu verschließen. Die Ausführung mit Gummizügen wurde mit antistatischem Polyester hergestellt und bietet Schutz bei den unterschiedlichen Sterilisierungsprozessen. Die Druckknöpfe sind aus Inox hergestellt.



Ein schützendes Kleidungsstück mit optimalem Komfort

Ein elastisches Band in der Rückseite des Overalls sorgt für eine perfekte Anpassung an den Körper und verhindert so den Blow-up-Effekt, der durch Bewegungen des Körpers entsteht.



Der Kontakt mit der Außenseite des Overalls wird beim Ankleiden komplett vermieden.

BeMicron ist einzigartig, da jeglicher kontaminierender Kontakt mit der Außenseite (Hände und Fußboden) vermieden wird. Der Reißverschluss, der sich zwischen den Beinen befindet, ist bereits ineinander geschoben, so dass eine zusätzliche Einstellung überflüssig wird. Es reicht aus, am Band zu ziehen, um den Reißverschluss korrekt zu schließen.



Die Stiefel können an den Hosenbeinen des Overalls befestigt werden.

Die Druckknöpfe im unteren Bereich der Hosenbeine ermöglichen es Ihnen, die Schutzstiefel am Overall zu befestigen. Die Stiefel mit Antirutschsohle sind ebenfalls bei uns erhältlich und bieten perfekten Schutz bei den verschiedenen Sterilisierungsprozessen. Die Stiefel erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN344 für antistatische Zwecke.

BeMicron®
Reinvents the cleanroom
coverall and laundry

ITECH INCUBATOR
RUE AUGUSTE PICCARD, 48
6041 CHARLEROI, BELGIUM

TEL : +32(0)69 77 16 25
FAX : +32(0)69 77 57 70

INFO@BEMICRON.COM
www.bemicron.com