

BeMicron®



Rápido e intuitivo

Se coloca en 30 segundos y sin tocar el exterior del traje.



Seguridad total

Elimine todo riesgo de contaminación durante el procedimiento de vestirse



Económico

Disminuya los costes y aumente su productividad y calidad



**BeMicron GMP
Performance**

**BeMicron GMP
Comfort**

BeMicron® GMP

Combinación aséptica en una pieza, capucha con máscara integrada. Dos modelos a elegir.



30 sec

ESD

Grades

A,B,C

ISO

3 → 7

La combinación BeMicron GMP puede utilizarse en prácticamente todos los tipos de salas limpias.

Compuesto de un tejido cuidadosamente seleccionado por su calidad, rendimiento y fiabilidad en el tiempo, ofrece una excelente resistencia mecánica y protege de la contaminación. Cuenta con una pared técnica filtrante perfectamente lisa tanto en la parte delantera como en la trasera y constituye una verdadera barrera contra la contaminación humana. Con el sistema de plegado y el procedimiento de colocación de BeMicron®, los gestos del usuario se suceden automáticamente sin tocar el exterior de la ropa y sin errores en el procedimiento.

El procedimiento de colocación



1

Extracción de la bolsa



2

Blanco = izquierda
Rojo = derecha



3

Facilidad de colocación



4

Fácilmente ajustable



5

Cremallera de cierre fácil

30 sec

BeMicron®

Reinvents the cleanroom coverall and laundry

ITECH INCUBATOR
RUE AUGUSTE PICCARD, 48
6041 CHARLEROI, BELGIUM

TEL : +32(0)69 77 16 25
FAX : +32(0)69 77 57 70

INFO@BEMICRON.COM
www.bemicron.com

BeMicron®



Rápido e intuitivo

Se coloca en 30 segundos y sin tocar el exterior del traje.



Seguridad total

Elimine todo riesgo de contaminación durante el procedimiento de vestirse



Económico

Disminuya los costes y aumente su productividad y calidad

BeMicron® GMP



Una capucha con un ajuste perfecto

Ajustable tanto vertical como horizontalmente con automáticos, la capucha cubre la cabeza en su totalidad, confiriéndole una protección total con un nivel de confort excelente.



La capucha - Opción de rendimiento

La capucha cubre perfectamente la nariz y cuenta con un tejido suave y ligero en el interior de la máscara. El tejido interior garantiza un máximo de comodidad y la máscara procura una excelente filtración bacteriana.



La capucha - Opción de comodidad

Capucha con máscara Chemstat cómoda que filtra pero transpira y que cubre la nariz perfectamente. La parte Chemstat de la máscara está cosida y acoplada de forma independiente a la capucha y se puede cambiar fácilmente para facilitar el mantenimiento del traje.



Mangas resistentes y eficaces

El puño esta disponible en dos acabados: con elástico o con automáticos. Ambos le confieren al BeMicron un ajuste perfecto para su uso con guantes. El remate de las mangas esta realizado con un material de Polyester antiestático que es resistente a distintos procesos de esterilización. Los automáticos son de acero inoxidable.



Confortable y seguro

Un elástico en la zona lumbar proporciona un ajuste perfecto previniendo el efecto de inflado generado por el cuerpo en movimiento.



Colocación sin manipulación de la parte externa

El BeMicron es único en su método de colocación y mediante su novedoso sistema de uso, el exterior de la prenda queda libre de cualquier posible contacto con las manos o el suelo, impidiendo así su contaminación. La cremallera situada en la pierna esta previamente enganchada, basta simplemente con tirar del enganche de la misma para cerrar el traje por completo.



Botas ajustables

El BeMicron tiene unos automáticos en las perneras para permitir el uso del mismo con botas. Las botas de suela antideslizante disponibles igualmente en nuestro catalogo pueden ser esterilizadas utilizando diversos métodos. Poseen la norma de calidad EN 344 por sus propiedades antiestáticas.